


Aktívszénszűrő 1/4" -ig 1/2"

Sorozat FI01-AC




Kivitel	Aktívszénszűrő, Műanyag tartály védőkosárral
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, gázalmazállapotú szennyeződések kiszűrésére
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 az ISO 8573-1 szerint, Maradék olajtartalom <0,005mg/m ³
Szűrőbetét	Aktívszén
Csatlakozás	G1/4"...G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	0...16bar illetve 0...12,5bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Alkalmazási megjegyzés	Egy standard szűrő és egy mikroszűrő előkapcsolása szükséges. Az üzembe helyezéskor a nyomást lassan kell növelni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek meg.. A szűrőbetét ajánlott cseréje: 2000 Üzemórák vagy 1/2 Év

Rendelési kulcs

FI01	- 14	H - AC			
G1/4"	14				
G3/8"	38				
Csatlakozás	G1/2"	12			
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)				
	nagy átfolyási teljesítmény	H			
Szűrőbetét	Aktívszénszűrő betét				
		AC			



Mérettrajz




Csatlakozás G	Átfolyás 6,3 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC


*Átfolyás 6,3bar bemeneti nyomásnál és 0,2bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramok


FI01-14-AC



FI01-38-AC



FI01-12H-AC



Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / aktívzénszűrő sorozat FI01-AC

Verzió 7

138833 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

