


Mikrosuodatin 1/2"

Sarja MF




Rakenne	Mikrosuodatin erikoissuodatinelementillä ja suojakorilla
Toiminto	Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <0,01mg/m ³
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 ISO 8573-1:n mukaisesti
Suodatinelementti	0,01µm
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelliännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Kondenssiveden poistoveniili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Käyttöohje	Suodatinpatruunoiden suojaamiseksi on asennettava vakiomallinen suodatin eteen..

Tilausavain

		MF - 12 - 01 - PE - SS					
Liitäntä	1/2"	12					
Suodatinelementti	0,01µm	01					
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla		PE				
Tyhjennysventtiili	Käsi käyttöinen tyhjennysventtiili				SS		
	automaattinen tyhjennysventtiili				SA		




Mitat



Paino 0,35kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Virtauskaavio



*Suositeltu enimmäisvirtausmäärä
Kaavio näyttää erilaisia tulopaineita

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Mikro-suodatin Sarja MF / [MF-12-01-PE-SS] Mikro-suodatin MF-12-01-PE-SS

Versio 6

140568 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

